

سند بلاستیک مخزنه (قابل حمل)



Mobile Blast

مشخصات

مجهز به یک عدد نازل از جنس تنگستن کارباید با طول عمر بسیار بالا
امکان کارکرد با شن های: $25-70\mu m$ یا $70-250\mu m$
مجهز به رگولاتور جهت تنظیم فشار عملکرد
مجهز به گیج فشار جهت نمایش لحظه ای فشار عملکردی با دقت بالا
سیک و قابل حمل با کاربری آسان
طراحی زیبا و شکیل

همانند دستگاه فاین بلاست می باشد با این تفاوت که بدون محفظه و تنها مجهز به یک مخزن است. استفاده سریع و قابل دسترس بودن از مشخصات بارز این محصول است. حمل و نقل آسان در محیط لابراتواری یک مزیت بسیار مهم برای این محصول به شمار می رود. برای استفاده در لابراتوارها و مطب های دندانپزشکی مناسب می باشد.

اطلاعات فنی

ابعاد: (عرض × طول × ارتفاع) $290 \times 130 \times 275$ (میلی متر)

وزن: $5/2$ کیلوگرم

فشار عملکردی: ۲-۶ بار

حجم هر مخزن شن: ۱ لیتر

سند بلاست دو مخزنه



Fine Blast

مشخصات

مجهز به دو عدد نازل از جنس تنگستن کارباید با طول عمر بسیار بالا
مجهز به دو مخزن ذخیره شن
امکان کارکرد با شن های: $25-70\mu m$ و $70-250\mu m$ (در دو مخزن مجزا)
مجهز به لوله خروجی جهت اتصال به ساکشن
مجهز به سیستم روشنایی کم مصرف LED
مجهز به رگولاتور جهت تنظیم فشار عملکرد
مجهز به گیج فشار جهت نمایش آنی فشار عملکردی با دقت بالا
مجهز به آستین های پارچه ای به منظور ارتقا بهداشت عملیات
با قابلیت نصب و عملکرد سریع و آسان
طراحی زیبا و شکیل

از جمله موارد مهم استفاده این دستگاه در لابراتوارهای دندانسازی از بین بردن گچ های باقی مانده پس از مرحله کستینگ، پاکسازی سطوح و ایجاد باندینگ مکانیکی در مواردی مانند فریم های ثابت، پارسیل، فول سرامیک ها (گلاس سرامیک ها و فلدسپات ها) می باشد. فاین بلاست، سبب جلوگیری از پخش شدن پودرها و ساینده ها در محیط کار می گردد و با استفاده از پودرهای ساینده دلخواه ($25\mu m$ تا $250\mu m$) در دو مخزن مجزا دقت بالای کاری را نتیجه می دهد. وجود دو عدد هندپیس با نازل های تنگستن کارباید و کلید دو حالت به کاربر امکان انتخاب هندپیس و سرعت عمل را می دهد

اطلاعات فنی

ابعاد: (عرض × طول × ارتفاع) $285 \times 435 \times 405$ (میلی متر)

وزن: ۷ کیلوگرم

فشار عملکردی: ۲-۶ بار

حجم هر مخزن شن: ۱ لیتر

منبع تغذیه: ۲۴۰ - ۲۱۰ ولت AC - ۵۰/۶۰ هرتز

QUALITY

& ADVANCED TECHNOLOGY
PROVIDE FULL FACILITIES
AS YOU DESIRED

